

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 10IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Afkoppellengte $L_1$	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	200 mm
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	1,68 graden
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	20,43 mm
geschikte wisselplaat	XDM.090416
$\varnothing D_3$	23 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	58 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm
Inwendige koeling	ja

Schacht-Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	16 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP