

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XDM.120516
Rampinghoek α_{\max}	2,99 graden
Snijkant-Ø D_c	35 mm
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	54 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	15,34 mm

Ø D ₃	19 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0