

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	22 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	84 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,5 mm

Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,51 graden
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP