

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 32/2mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Totale lengte L_{totaal}	47 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Rampinghoek α_{max}	3,71 graden
Ramplinglengte L voor α_{max}	12,34 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Aantal snijkanten Z	2
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0