

**Garant**
**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1,5 mm
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	20,34 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	110 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	50 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α <sub>max</sub>	2,25 graden
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm

Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0