

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	144 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Snijkant-Ø D _c	80 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	60,34 mm
Raminghoek α _{max}	0,76 graden

geschikte wisselplaat	XDM.120516
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Aantal snijkanten Z	6
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0