

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	16 mm
Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	48 mm
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1,5 mm
Afkoppellengte L ₁	120 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Rampinglengte L voor α _{max}	12,34 mm
Rampinghoek α _{max}	3,71 graden

Totale lengte L_{totaal}	200 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0