

Garant
GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Rampinghoek α_{\max}	2,25 graden
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	64 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Ø D_3	24 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	20,34 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	78 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja

Totale lengte L_{totaal}	250 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP