

Garant

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/3mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212816 40/3
GTIN	4045197939333
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroefenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Ø D ₂	29 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Aantal snijkanten Z	3
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	24 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	64 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Rampinghoek α_{\max}	2,25 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	20,34 mm
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP