

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	200 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Ramplinglengte L voor α <sub>max</sub>	15,34 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	50 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	35 mm

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,99 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Serie	Power Q
Instelhoek $\kappa$	11 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0