

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 52/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212817 52/4
GTIN	4045197939371
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	XDM.120516
Ramplinglengte L voor α_{\max}	32,34 mm
Snijkant-Ø D _c	52 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,42 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	102 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Inwendige koeling	ja
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0