

**Garant**

**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 30/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	14 mm
Helicoïdaal frezen a <sub>p</sub>	1,5 mm
Opnamedraad M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Aantal snijkanten Z	2
Rampinglengte L voor α <sub>max</sub>	10,34 mm
Raminghoek α <sub>max</sub>	4,42 graden
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	30 mm

geschikte wisselplaat	XDM.120516
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	47 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	58 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0