

**Garant**

**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 100/7mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 212817 100/7  |
| GTIN          | 4045197939418 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

|   |             |
|---|-------------|
| Aantal snijkanten Z                       | 7           |
| Rampinghoek $\alpha_{\max}$               | 0,57 graden |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$         | 63 mm       |
| Helicoïdaal frezen $a_p$                  | 1,5 mm      |
| Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$     | 80,34 mm    |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 184 mm      |

|   |                  |
|---|------------------|
| Inwendige koeling                         | ja               |
| geschikte wisselplaat                     | XDM.120516       |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 198 mm           |
| Snijkant- $\varnothing D_c$               | 100 mm           |
| Opnameboring- $\varnothing$               | 32 mm            |
| $\varnothing D_3$                         | 84 mm            |
| Serie                                     | Power Q          |
| Instelhoek $\kappa$                       | 11 graden        |
| Fz Helix                                  | 0,8              |
| Schachtuitvoering                         | met boring       |
| Freestoepping                             | Circulair frezen |
| Freestoepping                             | Ramping          |
| Freestoepping                             | Plungen          |
| Verspaningsstrategie                      | HPC              |
| Gereedschapswissel                        | PowerCard        |
| Producttype                               | Kopieerfrees     |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm | 211750 5,0  |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP      | 674252 15IP |