

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 66/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	116 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	46,34 mm
Aantal snijkanten Z	5
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
geschikte wisselplaat	XDM.120516

Snijkant-Ø D_c	66 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	130 mm
Ø D_3	50 mm
Rampinghoek α_{max}	0,99 graden
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	11 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP