

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 35/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212816 35/2
GTIN	4045197939326
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Wisselplaatschroevenset nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	35 mm
Totale lengte L _{totaal}	47 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	54 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	68 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α _{max}	2,99 graden
Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

geschikte wisselplaat	XDM.120516
Ramplinglengte L voor α_{\max}	15,34 mm
Aantal snijkanten Z	2
Opnamedraad M	M16
Helicoïdaal frezen a_p	1,5 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP