

Garant**APMX 16..12 TR, HB735, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frees nr. 215705 t/m 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.
Bladdikte: 5,76 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	APMX 16..12 TR
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,76 mm
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	205 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	175 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	140 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		