

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215950 32/3
GTIN	4045197939821
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.  
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	105 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	30 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	8 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Aantal snijkanten Z	3
Serie	Power Tang

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP