

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215950 25/3
GTIN	4045197939814
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Schacht-Ø D _s h6	25 mm
Totale lengte L _{totaal}	105 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
Snijkant-Ø D _c	25 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	Weldonschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2