

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215952 20/2
GTIN	4045197939838
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	160 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Afkoppellengte L_1	30 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP