

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215954 32/5
GTIN	4045197939890
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	105 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
Serie	Power Tang

Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP