

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215962 25/4 |
| GTIN | 4045197939999 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------------------|
| Aantal snijkanten Z | 4 |
| Wisselplaatschroevensset | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) |
| Opnamedraad M | M12 |
| Ø D ₁ h6 | 12,5 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 30 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 8 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 25 mm |
| Ø D ₂ | 23 mm |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| geschikte wisselplaat | LO.U0904.. |
| Serie | Power Tang |
| Schachtuitvoering | met schroefdraad |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Hoekfrezen |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk |
| Inwendige koeling | ja |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Hoekfrezen |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP | 674252 8IP |