

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentiële hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215960 20/2
GTIN	4045197939944
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M10
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₂	18,5 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..

Totale lengte L_{totaal}	28 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 8IP

674252 8IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2