

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215966 40/4
GTIN	4045197940018
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	8 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat	LO.U0904..

Aantal snijkanten Z	4
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2