

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215962 32/5
GTIN	4045197940001
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₂	30 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Totale lengte L _{totaal}	35 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm

Opnamedraad M	M16
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP