

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	215956 20/3
GTIN	4045197939913
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Totale lengte L _{totaal}	110 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	8 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2