

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215960 32/3
GTIN	4045197939968
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.  
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	35 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	8 mm
Opnamedraad M	M16

Ø D <sub>2</sub>	30 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP