

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees wijde steek, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215960 25/3
GTIN	4045197939951
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.  
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	8 mm
Snijkant-Ø $D_c$	25 mm
Totale lengte $L_{\ total}$	30 mm
Aantal snijkanten Z	3
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Opnamedraad M	M12
Ø $D_1\ h6$	12,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2