

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 16/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215956 16/2
GTIN	4045197939906
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	8 mm
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Afkoppellengte L_1	30 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	90 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP