

Garant

GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/4mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	30 mm
Snijkant-Ø D_c	25 mm
Aantal snijkanten Z	4
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Schacht-Ø D_s h6	25 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
Totale lengte L_{totaal}	120 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] - profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2