

Garant**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees, met schroefdraad, Ø D / Zeff: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Artikelklasse	210

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	39 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Opnamedraad M	M16
Serie	Power Tang
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Aantal wisselplaten	15
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90
Freestoepping	Hoekfreesen

Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2