

Garant
**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees,
Weldonschacht, Ø D / Zeff: 40/4mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215972 40/4
GTIN	4045197940094
Artikelklasse	210

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	47 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Totale lengte L_{totaal}	131 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Afkoppellengte L_1	69 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Snijkant-Ø D_c	40 mm
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	24
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2