

**Garant**
**GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees,  
Weldonschacht, Ø D / Zeff: 32/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Artikelklasse	210

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	47 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	69 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	3
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	131 mm
Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Serie	Power Tang
Aantal wisselplaten	18
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Hoekfrees
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja

Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP