

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees smalle steek, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215968 50/7
GTIN	4045197940056
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.  
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8 IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Aantal snijkanten Z	7
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm

Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	8 mm
Serie	Power Tang
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP