

**Garant****GARANT Power Tang 90° - tangentielle hoogrendement-hoekfrees, met schroefdraad, Ø D / Zeff: 25/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215974 25/2
GTIN	4045197940100
Artikelklasse	210

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Totale lengte L <sub> totaal</sub>	45 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub> eff</sub>	2
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	32 mm
Opnamedraad M	M12
Serie	Power Tang
geschikte wisselplaat	LO.U0904..
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Instelhoek κ	90
Freestoepping	Hoekfrees

Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2