

**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216625 4
GTIN	4045197940162
Artikelklasse	220

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SP..060304
Ø D	4 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	28 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	80 mm
Maximale afschuin-Ø D <sub>max</sub>	10 mm
Wisselplaatschroevenset	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	12 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Fasenfrees

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-  
profiel 8IP

674252 8IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2