

**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216625 11
GTIN	4045197940179
Artikelklasse	220

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	80 mm
$\varnothing D$	11 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	12 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\text{max}}$	20 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	SP..060304
Wisselplaatschroevenset	219840 (8IP; 1,2 Nm)
Afkoppellengte L_1	32 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-
profiel 8IP

674252 8IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 1,2 Nm

211750 1,2