

**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216625 12
GTIN	4045197940186
Artikelklasse	220

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Maximale afschuin- \varnothing D_{max}	23,7 mm
Schacht- \varnothing D_s h6	20 mm
geschikte wisselplaat	SP..09T308
Totale lengte L_{totaal}	100 mm
\varnothing D	12 mm
Aantal snijkanten Z	1
Afkoppellengte L_1	37 mm
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus[®], 1/4 inch E 6,3 Torx Plus[®]-
profiel 15IP

674252 15IP

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld
draaimoment 3,0 Nm

211750 3,0