

**Fasenfrees 45°, Weldonschacht, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	216625 16
GTIN	4045197940193
Artikelklasse	220

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	100 mm
Aantal snijkanten Z	2
geschikte wisselplaat	SP..09T308
Afkoppellengte $L_1$	32 mm
$\varnothing D$	16 mm
Maximale afschuin- $\varnothing D_{\text{max}}$	28,8 mm
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Wisselplaatschroevenset	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Afschuinhoek achterwaarts	45 graden
Inwendige koeling	nee
Producttype	Fasenfrees

**Accessoires**

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 3,0 Nm

---

211750 3,0