



ROTO-DRIVE-afbramer met afbraamkop Ø 10,4



Bestelgegevens

Bestelnummer	838605
GTIN	7290005395451
Artikelklasse	83G

Omschrijving

Uitvoering:

Greep met draaibaar gelagerde, verwisselbare afbraamkop. Gemakkelijk hanteerbaar door kruksysteem.

Toepassing:

Voor moeiteloos en vlak afbramen, afschuinen of afwerken van boringen, buitendiameters, schroefdraden en groeven.

totale lengte: 155 mm

Technische beschrijving

totale lengte	155 mm
Producttype	Afbramer

Accessoires

Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 3,2 mm	838610 3,2
HSS-reinigingsmes voor inwendige schroefdraad	838710
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 20 mm	838610 20
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 10,4 mm	838610 10,4

Buitenaafbraamkop HSS voor Ø 4–18 mm	838660
Boringafbraamkop 90°, met schacht, HSS met TiN-coating Afbraamkop-Ø 10,4 mm	838611 10,4
Boringafbraamkop HSS 90°, met schacht Afbraamkop-Ø 6,3 mm	838610 6,3
HSS-Afbraammes voor O-ring groeven	838760