

Garant**NPT-ruimer 1:16, NPT: 1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162650 1
GTIN	4045197940896
Artikelklasse	110

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het voorbereiden van conische NPT-schroefdraad. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.

Technische beschrijving

kleine $\varnothing D_3$	28 mm
grote $\varnothing D_2$	30,7 mm
Schacht-vierkant \square	20 mm
Aantal snijkanten Z	10
Snijlengte L_c	43 mm
Totale lengte L	130 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	25 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:16
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		