

**Garant****NPT-ruimer 1:16, NPT: 1/2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162650 1/2
GTIN	4045197940872
Artikelklasse	110

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor het <strong>voorbereiden van conische NPT-schroefdraad</strong>. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	12 mm
grote Ø D <sub>2</sub>	19,1 mm
kleine Ø D <sub>3</sub>	16,95 mm
Totale lengte L	95 mm
Aantal snijkanten Z	8
Snijlengte L <sub>c</sub>	35 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:16
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		