

Garant**NPT-ruimer 1:16, NPT: 3/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162650 3/8
GTIN	4045197940865
Artikelklasse	110

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het voorbereiden van conische NPT-schroefdraad. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.

Technische beschrijving

grote $\varnothing D_2$	15,4 mm
kleine $\varnothing D_3$	13,75 mm
Schacht-vierkant \square	9 mm
Totale lengte L	85 mm
Aantal snijkanten Z	8
Snijlengte L_c	27 mm
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:16
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		