

Garant**NPT-ruimer 1:16, NPT: 1/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	162650 1/8
GTIN	4045197940841
Artikelklasse	110

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het voorbereiden van conische NPT-schroefdraad. Gespiraliseerde uitvoering, met cilindrische schacht en vierkant.

Technische beschrijving

Totale lengte L	70 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijlengte L _c	17 mm
Schacht-vierkant □	5,5 mm
grote Ø D ₂	9,1 mm
kleine Ø D ₃	8,05 mm
Schacht-Ø D _s	7 mm
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Conusverhouding	1:16
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		