



## Tweezijdige afbramer voor boorgaten, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	839650 3
GTIN	7290003236664
Artikelklasse	83G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met de drukbout op het schachteinde kan het afbraammes **haaks** worden geplaatst, zodat het in het boorgat kan worden gevoerd. Voor het moeiteloos afbramen is een omwenteling van 180° van het in **beide richtingen snijdende mes** voldoende. Het mes is verwisselbaar. In de schacht bevindt zich ook een schroevendraaier voor binnenzeskantbouten om het mes te verwisselen.

#### Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

voor boring-Ø: 10 - 22 mm

Voor maximale boringsdiepte t: 52 mm

### Technische beschrijving

voor boring-Ø	10 - 22 mm
Voor maximale boringsdiepte t	52 mm
Producttype	Afbramer

### Accessoires

Reservemes met bout Type 3	839660 3
Reservemes met bout Type 3HM	839660 3HM