

**Kiepwagen RAL 5007 met aftapkraan, Bakvolume: 250l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919920 250
GTIN	4017976147017
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Technische beschrijving

Vorkkokerafstand B	203 mm
Wiel-Ø	200 mm

Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Hoogte	780 mm
Lengte	1359 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Bakmaat lengte	1200 mm
oliedicht gelast	ja
Bakmaat hoogte	413 mm
Bakvolume	250 l
Gewicht	70 kg
Bakmaat breedte	652 mm
Trekkabel	nee
met vorkkokers	ja
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Kantelbeveiliging	ja
Stortrand hoogte met wielen	780 mm
Kantelmechanisme	handmatig
Breedte	713 mm
Vorkkokers gr. A	194 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Belastbaarheid	750 kg
Vorkkokers gr. D	72 mm
Vorkkokers gr. C	603 mm
Aantal wielen	4
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Materiaal wiel	TPE
Kleur	briljantblauw RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

