


## Kiepbak met lage constructie, gelakt, Bakvolume: 1000l



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919955 1000
GTIN	2050001937469
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Kiepbak **voor vaste stoffen** met **lage constructie** en gunstige kantelhoek. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.

De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met vorkkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.

Inwendige afmeting vorkkokers  $A \times D = 200 \times 60$  mm.

#### Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

### Technische beschrijving

Lengte	1640 mm
Belastbaarheid	1500 kg
Hoogte	780 mm
Toepassingsgebied	voor vaste stoffen
Vorkkokerafstand B	495 mm

Breedte	1280 mm
Gewicht	184 kg
Bakvolume	1000 l
Stortrand hoogte	565 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Kiepbak

---

## Accessoires

Wielenset voor spaan- en kiepbakken, polyamide, 4-delig Belastbaarheid / wiel 450 kg	919970 450
---	------------