

**Kiepwagen RAL 5007 met aftapkraan, Bakvolume: 600l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919920 600
GTIN	4017976147031
Artikelklasse	96D

Omschrijving**Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, naven met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

Callout:

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Inwendige afmeting vorkokers breedte	194 mm
--------------------------------------	--------

Breedte	855 mm
Bakmaat hoogte	735 mm
Aantal wielen	4
Materiaal wiel	TPE
Lengte	1458 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Kantelmechanisme	handmatig
Bakmaat lengte	1321 mm
Stortrand hoogte met wielen	843 mm
Belastbaarheid	750 kg
Hoogte	1099 mm
Trekkabel	nee
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
oliedicht gelast	ja
Vorkkokerafstand B	327 mm
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Gewicht	95 kg
Bakmaat breedte	794 mm
Kantelbeveiliging	ja
Wiel-Ø	200 mm
Vorkkokers gr. D	72 mm
Vorkkokers gr. C	727 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Vorkkokers gr. A	194 mm
Bakvolume	600 l
met vorkkokers	ja
Kleur	briljantblauw RAL 5007
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

