

**Kiepwagen RAL 7035 met aftapkraan, Bakvolume: 250l****Bestelgegevens**

Bestelnummer	919922 250
GTIN	4017976847016
Artikelklasse	96D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Oliedicht gelaste bak, kantelbaar gelagerd.

Bakrand bovenaan tweemaal omgebogen.

Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen, treeplaat en kantelbeveiliging.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met TPE-banden, navens met groefkogellagers.

Centraal TOTALSTOP-remsysteem conform EN 1757-3 standaard op de zwenkwielen.

**Callout:**

Aftapkraan

met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.

Kantelen via handmatige bediening.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belasting adviseren wij een automatische kiepbak.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

**Technische beschrijving**

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	713 mm

Hoogte	780 mm
Aantal wielen	4
Vorkkokers gr. D	72 mm
Trekkabel	nee
Bakvolume	250 l
Bakmaat hoogte	413 mm
met vorkkokers	ja
oliedicht gelast	ja
Kantelmechanisme	handmatig
Aftapkraan uitvoering	Aftapkraan met zeef
Kantelbeveiliging	ja
Gewicht	70 kg
Lengte	1359 mm
Vorkkokerafstand B	203 mm
Materiaal wiel	TPE
Vorkkokers gr. A	194 mm
Wiel-Ø	200 mm
Vorkkokers gr. C	603 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	72 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Belastbaarheid	750 kg
Stortrand hoogte met wielen	780 mm
Bakmaat breedte	652 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	194 mm
Bakmaat lengte	1200 mm
Kleur	lichtgrijs RAL 7035
Norm	EN 1757-3
Producttype	Kiepbak

