


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W29: 10-010**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Artikelklasse	24T

**Omschrijving**
**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650

**Opmerking:**

**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/omw,

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Omschrijving	10-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	3
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		