


**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK7935, Aanduiding type W29: 18-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 040304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,13 mm/omw,**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,13 mm/omw,
Omschrijving	18-010
ISO-code wisselplaat	WOEX 040304
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Soort	BK7935
Type	RVS
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		